

# Hoja de producto

Producto	Designación	Núm. de pedido
Media Máscara	SR 100 S/M	H01-2112
	SR 100 M/L	H01-2012
	SR 100 L/XL	H01-2812

## Descripción del producto


La media máscara SR 100 se fabrica en silicona y se fabrica en tres tamaños, S/M, M/L y L/XL. La máscara se equipa con dos válvulas de exhalación, lo que garantiza una muy baja resistencia respiratoria. Las coberturas de válvula equipadas con divisiones internas protegen eficazmente la membrana de exhalación contra partículas sólidas y líquidas, por ej.; aplicaciones de pintura. El material y los pigmentos del cuerpo de la máscara son aprobados por los organismos FDA y BGA para los componentes y minimizando así los riesgos de alergias. Las correas principales del arnés de la media máscara son elásticas y son fácilmente ajustables. Se conciben como un cierre con forma de V y un gran plato convexo de corona que contribuye a un ajuste cómodo y seguro. La máscara se emplea como un dispositivo de filtrado en combinación con filtros de la gama Sundström o en combinación con el SR 307 convirtiéndolo de este modo en un sistema completo de flujo de aire positivo al ser conectado a una fuente de aire comprimido. Se incluye un soporte para prefiltros. Se recomienda su conservación en las cajas SR 230 y SR 339.

## Características técnicas

	SR 100	EN 140:1998
Resistencia de inhalación a 30 l/min	≈ 3 Pa	≤ 50 Pa
Resistencia de exhalación a 160 l/min	≈ 70 Pa	≤ 300 Pa
Temperaturas, uso	-10 – +55 °C, < 90 % RH	-
Temperaturas, almacenamiento	-20 – +40 °C, < 90 % RH	-
Peso	≈ 180 g	-
Factor de Protección Nominal <sup>1</sup>	48 (P3)	-
	50 (GasX)	-
	48 (GasX P3)	-
Homologaciones	EN 140:1998	-

1) De acuerdo con la norma EN 529:2005.

- A. Cuerpo de la máscara
- B. Montaje de filtro
- C. Arnés
- D. Asiento de válvula
- E. Membrana de exhalación
- F. Asiento de válvula
- G. Membrana de inhalación
- H. Cobertor protector de membranas
- I. Filtros (no incluidos)
- J. Prefiltro
- K. Soporte para prefiltros



### Head Office

Tel: +46-(0)8-562 370 00  
Fax: +46-(0)8-562 370 20

Visiting address:  
Stockholmsvägen 33  
SE-181 33 Lidingö

### Factory

Tel: +46-(0)8-562 370 00  
Fax: +46-(0)8-562 370 60

Visiting address:  
Västergatan 4  
SE-341 50 Lagan

**Sundström**  
www.srsafety.com